

**Fräserdornring, schmal, Innen-Ø×Stärke b1: 32X0,6mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309920 32X0,6 |
| GTIN          | 4045197306968 |
| Artikelklasse | 37D           |

**Beschreibung****Ausführung:**

0,03 bis 1 mm breit. Aus gehärtetem Bandstahl geschnitten. Die Abweichung von der Breite b<sub>1</sub> und deren Parallelität ist abhängig von der Toleranz des Ausgangshalbzeuges nach DIN 1544.

**Technische Beschreibung**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Stärke b <sub>1</sub> | 0,6 mm          |
| Außen-Ø               | 45 mm           |
| Innen-Ø               | 32 mm           |
| Ausführung            | schmal          |
| Norm                  | DIN 2084        |
| Produktart            | Fräserdorn-Ring |