

Garant**Schrumpffutter Form ADB, BT 40 kurz, Spann-Ø D1: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303410 12
GTIN	4045197467843
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpferverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfergeräte 354210 – 354400.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	24 mm
Spann-Ø D ₁	12 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Außen-Ø D	32 mm
Aufnahme	BT 40 kurz
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 40	354225 40
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Unterbauschrank	354290
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12