



Kurzbohrfutter Form A, BT 40, Spannbereich: 2,5-16mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303197 2,5-16 |
| GTIN | 2050001701268 |
| Artikelklasse | 33W |

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel**.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Spannbereich | 2,5 - 16 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 103 mm |
| Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 | SW 6 |
| Außen-Ø D | 57 mm |
| Aufnahme | BT 40 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 30 µm |
| Produktart | Kurzbohrfutter |

Zubehör

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308765 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308795 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308806 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308760 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308801 40 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40 | 308820 40 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40 | 308830 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308790 40 |
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308785 40 |
| 6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff Sechskant 6 mm | 627481 6 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308802 40 |