

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260356 HB7120-1
GTIN	4045197817273
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DCMT 11T302 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen