

Garant
Schrumpffutter Form ADB, BT 40 A = 130, Spann-Ø D1: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	303427 16
GTIN	4045197649430
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfgeräte 354210 – 354400.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	130 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Außen-Ø D	34 mm
Aufnahme	BT 40 A = 130
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Werkzeuggrundaufnahme für SK für SK-Kegelschaft 40	354225 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Unterbauschrank	354290
Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Schrumpfergerät Typ SU1	354210 SU1
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40