

HOLEX**ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309002 10
GTIN	4045197645272
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-Ø.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	10 mm
Aufnahme	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	469 E
Außen-Ø D	33 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Produktart	Spannzange

