

**Garant**
**Schrumpffutter Form ADB, BT 40 A = 160, Spann-Ø D1: 18mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303430 18     |
| GTIN          | 4045197468147 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

**Norm:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfgeräte 354210 – 354400.

**Technische Beschreibung**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Auskraglänge A-Maß     | 160 mm        |
| Spann-Ø D <sub>1</sub> | 18 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>       | 33 mm         |
| Außen-Ø D              | 42 mm         |
| Aufnahme               | BT 40 A = 160 |
| Aufnahme-Norm          | JIS B6339     |
| Aufnahme-Norm          | ISO 7388-2    |
| Form                   | ADB           |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 µm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HSC                               |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Schrumpffutter                    |

## Zubehör

|   |                |
|---|----------------|
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40                                       | 308760 40      |
| Unterbauschrank   | 354290         |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und<br>Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308801 40      |
| Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 40   | 354225 40      |
| Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm   | 354235 16,1-22 |
| Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend<br>für Steilkegel 40                  | 308806 40      |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40                                       | 308790 40      |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40                                       | 308795 40      |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40                                       | 308765 40      |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend<br>für Steilkegel 40                  | 308802 40      |
| Schrumpfgerät Typ SU1   | 354210 SU1     |
| Kühleinheit Typ CU1   | 354215 CU1     |
| Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 12-20 mm  | 354240 12-20   |
| Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm   | 354236 16,1-22 |
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40                                       | 308785 40      |