

Garant
Schrumpffutter Form ADB, BT 50 A = 100, Spann-Ø D1: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	303445 20
GTIN	4045197487247
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfgeräte 354210 – 354400.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	42 mm
Aufnahme	BT 50 A = 100
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 50	354225 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Unterbauschrank	354290
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 50	308600 50
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 50	308640 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
	308650 50

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel
50

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet
passend für Steilkegel 50

308720 50

Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 12-20 mm

354240 12-20

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50

308660 50

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50

308790 50

Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem.
DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50

308820 50

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel
50

308620 50