

Garant
Schrumpffutter Form ADB, BT 40 A = 120, Spann-Ø D1: 25mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303425 25 |
| GTIN | 4045197468079 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfgeräte 354210 – 354400.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------------|
| Spann-Ø D ₁ | 25 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 120 mm |
| Ø D ₂ | 44 mm |
| Außen-Ø D | 53 mm |
| Aufnahme | BT 40 A = 120 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Form | ADB |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Schrumpffutter |