

**3M****Isolierband, 15 mm×10 m, Farbe: BLACK****Bestelldaten**

Bestellnummer	083652 BLACK
GTIN	4054596613898
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

Das **3M™ Temflex® 165** ist ein **universell einsetzbares, weiches PVC-Isolierband**. Schwer entflammbar. Selbstverlöschend, gute Beständigkeit gegen Öl und Lösemittel.

**Verwendung:**

Zum Isolieren, Bündeln, Befestigen und farblichen Markieren.

**Hinweis:**

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

**Technische Beschreibung**

Farbe	schwarz
Breite	15 mm
Länge	10 m
Stärke	0,15 mm
Herstellerbezeichnung	3M® Temflex® 165

Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 60 %
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Zugfestigkeit	2 N/mm
Liner vorhanden	nein
Klebebandart	einseitig
Anwendung	Isolieren
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Markieren
Anwendung	Kennzeichnen
Lagertemperatur	20 - 23 °C
Trägermaterial	PVC-Folie
Klebkraft auf Stahl	0,2 N/mm
temperaturbeständig bis	90 °C
Dehnungsfähigkeit	200 %
Produktnameattribut	15 mm×10 m
Produktart	Klebeband