



Winkelschleifer Deadman, Typ: 72210829



Bestelldaten

Bestellnummer	077152 72210829
GTIN	4014586851853
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **FEIN High-Power-Motor mit enormer Durchzugskraft für hohe Abtragleistung.**
- **Selbstanlaufsperr nach Stromunterbrechung.**
- **Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.**

Totmann-Ausführung, d. h. die Bedienung ist nur zweihändig möglich. Ohne feststellbaren Ein- / Ausschalter.

- **Winkelschleifer mit M14-Gewindespindel (z.B. zur Verwendung von Topfbürsten).**
- **Ohne QuickIN und ohne EBS-Bremssystem.**

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Herstellerbezeichnung: WSG20-230

Leistungsaufnahme: 2000 W

maximale Drehzahl: 6.600 min^{-1}

maximaler Scheiben- \varnothing : 230 mm

maximale Trenntiefe: 66 mm

Gewicht: 4,5 kg

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	6 m/s^2
----------------------------	-------------------

Leistungsaufnahme	2000 W
Besonderheit	M14
Herstellerbezeichnung	WSG20-230
Totmannschaltung	ja
maximaler Scheiben-Ø	230 mm
maximale Drehzahl	6.600 min ⁻¹
Gewicht	4,5 kg
maximale Trenntiefe	66 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer