

Garant
Schrumpffutter Form ADB, BT 50 A = 100, Spann-Ø D1: 8mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303445 8 |
| GTIN | 4045197486783 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfgeräte 354210 – 354400.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 8 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 100 mm |
| Außen-Ø D | 27 mm |
| Aufnahme | BT 50 A = 100 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Form | ADB |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Schrumpffutter |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50 | 308610 50 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308765 50 |
| Schrumpfgerät Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308660 50 |
| Kühleinheit Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 50 | 308605 50 |
| Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308720 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50 | 308620 50 |
| Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 50 | 354225 50 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308795 50 |
| AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 50 | 308640 50 |
| Unterbauschränk | 354290 |
| AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 50 | 308600 50 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308790 50 |
| Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308760 50 |
| Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50 | 308740 50 |

| | |
|---|------------|
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308785 50 |
| Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50 | 308615 50 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50 | 308830 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50 | 308650 50 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50 | 308820 50 |