

**ER-Spannzange, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309000 5
GTIN	4045197151506
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Spannzangen ER16, ER25 und ER32 ohne Abdichtung auch in Zollgrößen über eShop verfügbar. Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	5 mm
Aufnahme	ER 32
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	470 E
Außen-Ø D	33 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Produktart	Spannzange

