

**3M****Filament-Klebeband, Breite×Länge (mm×m): 25X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	083666 25X50
GTIN	2050001712363
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

Das **3M™ 8954** besteht aus PP mit **hochfester Glasfaserverstärkung (längs und quer)** mit sehr hoher Reiß- und Abriebfestigkeit. **Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet!**

**Verwendung:**

Zum Bündeln und Sichern, z. B. als Paletten- oder Produktsicherung.

**Hinweis:**

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

**Technische Beschreibung**

Breite	25 mm
Herstellerbezeichnung	8954
Farbe	transparent
Länge	50 m
Stärke	0,13 mm

Klebebandart	einseitig
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Klebkraft auf Stahl	0,7 N/mm
Klebmasse	Synthesekautschuk
Anwendung	Verkleben
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Verpacken
Dehnungsfähigkeit	10 %
Lagertemperatur	21 °C
Zugfestigkeit	13,5 N/mm
temperaturbeständig bis	60 °C
Besonderheit	abriebbeständig
Besonderheit	reißfest
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Liner vorhanden	nein
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Trägermaterial	PP-Folie
Produktart	Klebeband