

**Fräserdornring, breit, Innen-Ø×Stärke b1: 22X30mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309930 22X30  |
| GTIN          | 4045197307262 |
| Artikelklasse | 37D           |

**Beschreibung****Ausführung:**

2,0 – 60 mm breit. Aus Einsatzstahl, gehärtet. Außen-Ø geschliffen, Planflächen geläppt. Die zulässige Abweichung der Parallelität für die Breite beträgt IT 3, bezogen auf Bohrung d1. Toleranz der Ringbreite  $\pm 0,1$  mm.

**Technische Beschreibung**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Stärke b <sub>1</sub> | 30 mm           |
| Außen-Ø               | 34 mm           |
| Innen-Ø               | 22 mm           |
| Ausführung            | breit           |
| Norm                  | DIN 2084        |
| Produktart            | Fräserdorn-Ring |