



## Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 200 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	310100 200
GTIN	4019208025407
Artikelklasse	36R

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiralling, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiralling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

#### Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

#### Sonderzubehör:

**Ersatz- und Zusatzbacken** siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

**Hinweis:**

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.  
 Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110 – 313140.  
 Farbcode für Zubehör: RöhM Planspiral-Drehfutter und Backen  
 Durchlass E: 55 mm  
 Höhe ohne Backen H<sub>1</sub>: 73,5 mm  
 Höhe mit Backen H<sub>2</sub>: 106 mm  
 Zentrier-Ø B: 160 mm  
 Zentriertiefe C: 4 mm  
 Schlüsselvierkant K: 11 mm

**Technische Beschreibung**

Höhe mit Backen H <sub>2</sub>	106 mm
Schlüsselvierkant K	11 mm
Gewicht	14,6 kg
maximale Drehzahl	3000 min <sup>-1</sup>
Höhe ohne Backen H <sub>1</sub>	73,5 mm
Zentrier-Ø B	160 mm
Zentriertiefe C	4 mm
Durchlass E	55 mm
Außen-Ø A	200 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Guss
Farbcode für Zubehör	RöhM Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

**Zubehör**

Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314600 200
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 200 mm	314000 200
Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 200	315000 200

Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314400 200
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 200 mm	314020 200
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314420 200
Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 200	315200 200
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314620 200