

Fräserdornring, breit, Innen-Ø×Stärke b1: 22X2mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309930 22X2 |
| GTIN | 4045197307194 |
| Artikelklasse | 37D |

Beschreibung**Ausführung:**

2,0 – 60 mm breit. Aus Einsatzstahl, gehärtet. Außen-Ø geschliffen, Planflächen geläppt. Die zulässige Abweichung der Parallelität für die Breite beträgt IT 3, bezogen auf Bohrung d1. Toleranz der Ringbreite $\pm 0,1$ mm.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Stärke b ₁ | 2 mm |
| Außen-Ø | 34 mm |
| Innen-Ø | 22 mm |
| Ausführung | breit |
| Norm | DIN 2084 |
| Produktart | Fräserdorn-Ring |