



Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 315 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	310100 315
GTIN	4019208026701
Artikelklasse	36R

Beschreibung

Ausführung:

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiraling, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiraling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.
 Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110 – 313140.
 Farbcode für Zubehör: Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
 Durchlass E: 103 mm
 Höhe ohne Backen H₁: 95 mm
 Höhe mit Backen H₂: 141 mm
 Zentrier-Ø B: 260 mm
 Zentriertiefe C: 5 mm
 Schlüsselvierkant K: 14 mm

Technische Beschreibung

Höhe mit Backen H ₂	141 mm
maximale Drehzahl	2000 min ⁻¹
Durchlass E	103 mm
Höhe ohne Backen H ₁	95 mm
Zentriertiefe C	5 mm
Schlüsselvierkant K	14 mm
Gewicht	44,2 kg
Zentrier-Ø B	260 mm
Außen-Ø A	315 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Guss
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315 mm	314620 315
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 315 mm	314000 315
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 315 mm	314020 315

Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 315	315000 315
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315 mm	314600 315
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315 mm	314400 315
Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 315	315200 315
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315 mm	314420 315