

**Fräserdornring, breit, Innen-Ø×Stärke b1: 32X6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309930 32X6
GTIN	4045197307408
Artikelklasse	37D

**Beschreibung****Ausführung:**

2,0 – 60 mm breit. Aus Einsatzstahl, gehärtet. Außen-Ø geschliffen, Planflächen geläppt. Die zulässige Abweichung der Parallelität für die Breite beträgt IT 3, bezogen auf Bohrung d1. Toleranz der Ringbreite  $\pm 0,1$  mm.

**Technische Beschreibung**

Stärke b <sub>1</sub>	6 mm
Außen-Ø	47 mm
Innen-Ø	32 mm
Ausführung	breit
Norm	DIN 2084
Produktart	Fräserdorn-Ring