



## Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 400 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	310500 400
GTIN	4019208027760
Artikelklasse	36R

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiralling, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiralling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

#### Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

#### Sonderzubehör:

**Ersatz- und Zusatzbacken** siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

**Hinweis:**

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.  
 Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110 – 313140.  
 Farbcode für Zubehör: Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen  
 Durchlass E: 136 mm  
 Höhe ohne Backen H<sub>1</sub>: 105 mm  
 Höhe mit Backen H<sub>2</sub>: 148 mm  
 Zentrier-Ø B: 330 mm  
 Zentriertiefe C: 5 mm  
 Schlüsselvierkant K: 17 mm

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø A	400 mm
Gewicht	80 kg
Schlüsselvierkant K	17 mm
Höhe mit Backen H <sub>2</sub>	148 mm
Zentriertiefe C	5 mm
Höhe ohne Backen H <sub>1</sub>	105 mm
Durchlass E	136 mm
Zentrier-Ø B	330 mm
maximale Drehzahl	1800 min <sup>-1</sup>
Norm	DIN 702-4
Material	Stahl
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

**Zubehör**

Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 315	315200 315
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 315 mm	314020 315
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315 mm	314400 315

Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315 mm	314620 315
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 315 mm	314000 315
Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 315	315000 315
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315 mm	314420 315
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315 mm	314600 315