



Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 80 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	310500 80
GTIN	4019208028316
Artikelklasse	36R

Beschreibung

Ausführung:

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiraling, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiraling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.
 Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110 – 313140.
 Farbcode für Zubehör: RöhM Planspiral-Drehfutter und Backen
 Durchlass E: 19 mm
 Höhe ohne Backen H₁: 39,5 mm
 Höhe mit Backen H₂: 53,5 mm
 Zentrier-Ø B: 56 mm
 Zentriertiefe C: 3 mm
 Schlüsselvierkant K: 6 mm

Technische Beschreibung

Außen-Ø A	80 mm
Höhe ohne Backen H ₁	39,5 mm
Höhe mit Backen H ₂	53,5 mm
Schlüsselvierkant K	6 mm
Zentrier-Ø B	56 mm
Gewicht	1,3 kg
Zentriertiefe C	3 mm
maximale Drehzahl	7000 min ⁻¹
Durchlass E	19 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stahl
Farbcode für Zubehör	RöhM Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 80 mm	314600 80
Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 80	315000 80
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 80 mm	314620 80

