

**Druckspannzange rund, DIN 6343, 173 E, Spann-Ø: 21 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329550 21
GTIN	4045197309693
Artikelklasse	34D

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

**Norm:**

**DIN 6343**

**Genauigkeit:**

**Rundlauf toleranzen:** D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

**Hinweis:**

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm glatt. Ab Ø 8,5 mm mit Querrillen.

**Technische Beschreibung**

A	50 mm
F	48 mm
Winkel $\alpha$	15 Grad
K	60 mm
Spann-Ø	21 mm
Gesamtlänge L	94 mm

Typ	173 E
Produktart	Spannzange