

**Druckspannzange rund, DIN 6343, 173 E, Spann-Ø: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329550 22
GTIN	4045197309709
Artikelklasse	34D

Beschreibung**Ausführung:**

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Norm:

DIN 6343

Genauigkeit:

Rundlauf toleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm glatt. Ab Ø 8,5 mm mit Querrillen.

Technische Beschreibung

A	50 mm
Spann-Ø	22 mm
K	60 mm
Winkel α	15 Grad
F	48 mm
Gesamtlänge L	94 mm

Typ	173 E
Produktart	Spannzange