

Garant**Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4,
Außen-Ø A: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	310600 250
GTIN	4045197152107
Artikelklasse	31R

Beschreibung**Ausführung:**

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiraling, zentrisch spannend.**
- **Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.**
- **Planspiraling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen. Umkehrbacken **mit Linsenverzahnung**.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.
 Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120 – 313140.
 Farbcode für Zubehör: Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
 Durchlass E: 76 mm
 Höhe ohne Backen H₁: 82 mm
 Höhe mit Backen H₂: 122 mm
 Zentrier-Ø B: 200 mm
 Zentriertiefe C: 5 mm
 Schlüsselvierkant K: 12 mm

Technische Beschreibung

Durchlass E	76 mm
Außen-Ø A	250 mm
Zentriertiefe C	5 mm
Schlüsselvierkant K	12 mm
Zentrier-Ø B	200 mm
Gewicht	25,6 kg
maximale Drehzahl	2700 min ⁻¹
Höhe mit Backen H ₂	122 mm
Höhe ohne Backen H ₁	82 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stahl
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 250 mm	314000 250
Werkstückanschlag, Grundmodul Höhe h 15 mm	313036 15
Werkstückanschlag Höhe h 15 mm	313033 15
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314620 250

Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 250 mm	314020 250
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314400 250
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314420 250
Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 250	315000 250
Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 250	315200 250
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314600 250