

Fräserdornring, breit, Innen-Ø×Stärke b1: 22X10mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	309930 22X10
GTIN	4045197307248
Artikelklasse	37D

Beschreibung**Ausführung:**

2,0 – 60 mm breit. Aus Einsatzstahl, gehärtet. Außen-Ø geschliffen, Planflächen geläppt. Die zulässige Abweichung der Parallelität für die Breite beträgt IT 3, bezogen auf Bohrung d1. Toleranz der Ringbreite $\pm 0,1$ mm.

Technische Beschreibung

Stärke b ₁	10 mm
Außen-Ø	34 mm
Innen-Ø	22 mm
Ausführung	breit
Norm	DIN 2084
Produktart	Fräserdorn-Ring