



## Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 160 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	310500 160
GTIN	4019208026190
Artikelklasse	36R

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiralling, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiralling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

#### Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

#### Sonderzubehör:

**Ersatz- und Zusatzbacken** siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

**Hinweis:**

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.  
 Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110 – 313140.  
 Farbcode für Zubehör: Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen  
 Durchlass E: 42 mm  
 Höhe ohne Backen H<sub>1</sub>: 65 mm  
 Höhe mit Backen H<sub>2</sub>: 91 mm  
 Zentrier-Ø B: 125 mm  
 Zentriertiefe C: 4 mm  
 Schlüsselvierkant K: 10 mm

**Technische Beschreibung**

Zentriertiefe C	4 mm
Durchlass E	42 mm
maximale Drehzahl	4600 min <sup>-1</sup>
Außen-Ø A	160 mm
Höhe mit Backen H <sub>2</sub>	91 mm
Gewicht	8,2 kg
Höhe ohne Backen H <sub>1</sub>	65 mm
Schlüsselvierkant K	10 mm
Zentrier-Ø B	125 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stahl
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

**Zubehör**

Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 160	315000 160
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 160 mm	314600 160
Blockbacken-Set 4-teilig, weich für Futter-Typ 160 mm	314630 160

Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 160 mm	314000 160
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 160 mm	314620 160
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 160 mm	314020 160