



Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 100 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	310100 100
GTIN	4019208027449
Artikelklasse	36R

Beschreibung

Ausführung:

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiralling, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiralling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.
 Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110 – 313140.
 Farbcode für Zubehör: Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
 Durchlass E: 20 mm
 Höhe ohne Backen H₁: 50 mm
 Höhe mit Backen H₂: 68 mm
 Zentrier-Ø B: 70 mm
 Zentriertiefe C: 3 mm
 Schlüsselvierkant K: 8 mm

Technische Beschreibung

Höhe mit Backen H ₂	68 mm
Außen-Ø A	100 mm
Höhe ohne Backen H ₁	50 mm
Gewicht	2,9 kg
Zentriertiefe C	3 mm
maximale Drehzahl	4500 min ⁻¹
Durchlass E	20 mm
Zentrier-Ø B	70 mm
Schlüsselvierkant K	8 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Guss
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 100 mm	314620 100
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 100 mm	314400 100
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 100 mm	314600 100

Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 100	315000 100
Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 100	315200 100
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 100 mm	314000 100