

3M**Filament-Klebeband, Breite×Länge (mm×m): 50X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	083666 50X50
GTIN	2050001712370
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Das **3M™ 8954** besteht aus PP mit **hochfester Glasfaserverstärkung (längs und quer)** mit sehr hoher Reiß- und Abriebfestigkeit. **Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet!**

Verwendung:

Zum Bündeln und Sichern, z. B. als Paletten- oder Produktsicherung.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	8954
Farbe	transparent
Breite	50 mm
Stärke	0,13 mm
Länge	50 m

Klebebandart	einseitig
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Dehnungsfähigkeit	10 %
Trägermaterial	PP-Folie
Liner vorhanden	nein
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Zugfestigkeit	13,5 N/mm
Klebmasse	Synthesekautschuk
Besonderheit	abriebbeständig
Besonderheit	reißfest
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Anwendung	Verkleben
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Verpacken
Lagertemperatur	21 °C
temperaturbeständig bis	60 °C
Klebkraft auf Stahl	0,7 N/mm
Produktart	Klebeband