



Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 125 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	310100 125
GTIN	4019208027289
Artikelklasse	36R

Beschreibung

Ausführung:

- Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
- Körper aus Guss oder Stahl.
- Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
- Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110 – 313140.

Farbcode für Zubehör: Röhм Planspiral-Drehfutter und Backen

Durchlass E: 32 mm

Höhe ohne Backen H₁: 56 mm

Höhe mit Backen H₂: 78,5 mm

Zentrier-Ø B: 95 mm

Zentriertiefe C: 4 mm

Schlüsselvierkant K: 9 mm

Technische Beschreibung

Höhe ohne Backen H ₁	56 mm
Durchlass E	32 mm
Zentriertiefe C	4 mm
Gewicht	4,5 kg
Schlüsselvierkant K	9 mm
maximale Drehzahl	4000 min ⁻¹
Höhe mit Backen H ₂	78,5 mm
Außen-Ø A	125 mm
Zentrier-Ø B	95 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Guss
Farbcode für Zubehör	Röhм Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 125 mm	314600 125
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 125 mm	314000 125
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 125 mm	314400 125

Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 125	315200 125
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 125 mm	314620 125
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 125 mm	314420 125
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 125 mm	314020 125