

**Garant****HT-Futter, BT 40 kurz, Spann-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303450 20
GTIN	4045197513090
Artikelklasse	31H

**Beschreibung****Ausführung:**

- Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.
- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.

**Vorteil:**

- Höchste übertragbare Drehmomente, 550 Nm, Ausführung HT (High Torque), dadurch Prozesssicherheit.
- Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.
- Temperaturbeständigkeit bis 120 °C.

**Verwendung:**

Besonders in der Schwerzerspannung beim Fräsen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802.

**Hinweis:**

Achtung bei überlangen Werkzeugen und TPC-Bearbeitung.

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge L <sub>1</sub>	45 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Auskraglänge A-Maß	72,5 mm

passende Reduzierhülse	302160; 302155; 302150; 302165
Außen-Ø D	49 mm
Aufnahme	BT 40 kurz
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

## Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40