



Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 250 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	310500 250
GTIN	4019208026053
Artikelklasse	36R

Beschreibung

Ausführung:

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiralling, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiralling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.
 Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110 – 313140.
 Farbcode für Zubehör: Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
 Durchlass E: 76 mm
 Höhe ohne Backen H₁: 82 mm
 Höhe mit Backen H₂: 122 mm
 Zentrier-Ø B: 200 mm
 Zentriertiefe C: 5 mm
 Schlüsselvierkant K: 12 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselvierkant K	12 mm
Höhe mit Backen H ₂	122 mm
Durchlass E	76 mm
Gewicht	25,7 kg
Zentriertiefe C	5 mm
Höhe ohne Backen H ₁	82 mm
Außen-Ø A	250 mm
Zentrier-Ø B	200 mm
maximale Drehzahl	3000 min ⁻¹
Norm	DIN 702-4
Material	Stahl
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314400 250
Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 250	315200 250
Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 250	315000 250

Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 250 mm	314000 250
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314420 250
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314620 250
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314600 250
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 250 mm	314020 250