

Garant**Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Spann-Ø D1: 25mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 304305 25 |
| GTIN | 4045197288967 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

GARANT: Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Spann-Ø D ₁ | 25 mm |
| Auskräglänge A-Maß | 110 mm |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 25 |
| Außen-Ø D | 65 mm |
| Aufnahme | HSK-A 63 kurz |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69882-4 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Kühlkanalbohrung | verschleißbar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 25 | 309890 25 |
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 25 mm | 309900 25 |
| HSK-Kühlmittelrohr für HSK 25 | 309880 25 |