



HD-Futter mittel, schlank, Form ADB, BT 40, Spann-Ø D1: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	303455 20
GTIN	
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:

- Rundlauf $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
- Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und **Schlichtfräsen**.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302180.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M16×1
Spann-Ø D ₁	20 mm
L ₂	47 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Ø D ₂	42 mm
Außen-Ø D	49,5 mm
Aufnahme	BT 40

Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 8 mm	302155 8
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 10 mm	302160 10
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 6 mm	302155 6
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 6 mm	302160 6
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 10 mm	302155 10
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 12 mm	302155 12
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 4 mm	302155 4
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 8 mm	302160 8
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 3 mm	302155 3
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 5 mm	302155 5
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 14 mm	302155 14
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 4 mm	302160 4
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 14 mm	302160 14

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 16 mm	302155 16
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 16 mm	302160 16
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 12 mm	302160 12
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 3 mm	302160 3
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 5 mm	302160 5