



Schrumpffutter 3°, BT 40 A = 120, Spann-Ø D1: 4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	303449 4
GTIN	
Artikelklasse	36E

Beschreibung

Ausführung:

Extra schlanke Bauform (3°-Kontur).

Verwendung:

- Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
- Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410, Gr. 12/3 und 12/4, Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 304450, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	120 mm
Spann-Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	10 mm
Außen-Ø D	20 mm
Aufnahme	BT 40 A = 120
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm

Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter