



Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, mit Akku, mit Sanftanlauf und Wiederanlaufsperr, im Koffer



Bestelldaten

Bestellnummer	077140 M18CAG-125
GTIN	4002395263486
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-Akku-Winkelschleifer:

- **langlebiger bürstenloser Motor, Spindelarretierung, Schutzhauben-Schnellverstellung.**
- **Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel.**

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073809 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	M18CAG125X-502X
Motorbauweise	bürstenloser EC-Motor
Akkukapazität	5 Ah
Gewicht	2,5 kg
maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
Sanftanlauf	Ja
maximale Vibration nach EN	3,4 m/s ²
Totmannschaltung	Nein

Datenblatt

Kickbackstop	Nein
Wiederanlaufsperr	Ja
maximale Trenntiefe	33 mm
Schnellspannmutter	Ja
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V
Überlastschutz	Ja
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energieversorgung	Akkubetrieben
Serie	FUEL
Produktart	Winkelschleifer

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/077140-M18CAG-125>