

**Spannkopf glatt, SK 42, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329910 7
GTIN	2050001071026
Artikelklasse	33H

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

**Verwendung:**

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

**Hinweis:**

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø	7 mm
Spannfläche	glatt
Profil	rund
Spannbereich	3 - 7,5 mm
Härte	60 HR

Länge L	47 mm
Aufnahme	SK 42
Produktart	Spannkopf