

**Ausdrehring für Spannköpfe, Spannkopf (SK): 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	329835 80
GTIN	2050001922588
Artikelklasse	33H

**Beschreibung****Passend für:**

Spannkopf zum Selbstaudreihen Nr. 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

**Technische Beschreibung**

Aufnahmegröße	80 mm
Produktart	Ausdrehring

**Zubehör**

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 51 mm	329944 51
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 41 mm	329940 41
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 26 mm	329940 26

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 61 mm	329944 61
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 55 mm	329940 55
Spannkopf weich Startbohrungs-Ø 40 mm	329946 40
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 38 mm	329944 38
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 15 mm	329944 15
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 13 mm	329940 13
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 27 mm	329944 27
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 72 mm	329940 72
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 21 mm	329944 21
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 60 mm	329940 60
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 47 mm	329944 47
Spannkopf weich Startbohrungs-Ø 60 mm	329946 60
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 38 mm	329940 38
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 34 mm	329940 34
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 11 mm	329940 11
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 56 mm	329944 56
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 66 mm	329940 66
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 68 mm	329940 68
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 37 mm	329944 37
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 80 mm	329944 80
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 39 mm	329940 39
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 50 mm	329944 50
	329944 63

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 63 mm

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 73 mm

329944 73

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 17 mm

329944 17

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 63 mm

329940 63

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 25 mm

329944 25

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 22 mm

329940 22

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 71 mm

329944 71

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 48 mm

329944 48

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 79 mm

329944 79

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 31 mm

329944 31

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 10 mm

329940 10

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 22 mm

329944 22

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 28 mm

329940 28

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 57 mm

329940 57

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 26 mm

329944 26

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 75 mm

329944 75

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 36 mm

329940 36

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 58 mm

329940 58

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 13 mm

329944 13

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 44 mm

329944 44

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 37 mm

329940 37

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 7 mm	329940 7
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 65 mm	329944 65
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 23 mm	329940 23
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 21 mm	329940 21
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 14 mm	329944 14
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 65 mm	329940 65
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 52 mm	329940 52
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 66 mm	329944 66
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 60 mm	329944 60
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 71 mm	329940 71
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 76 mm	329940 76
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 16 mm	329944 16
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 78 mm	329940 78
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 55 mm	329944 55
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 35 mm	329940 35
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 78 mm	329944 78
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 29 mm	329944 29
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 77 mm	329940 77
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 5 mm	329940 5
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 48 mm	329940 48
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 18 mm	329944 18
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 20 mm	329940 20
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 31 mm	329940 31

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 34 mm	329944 34
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 59 mm	329940 59
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 18 mm	329940 18
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 9 mm	329940 9
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 40 mm	329944 40
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 30 mm	329944 30
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 43 mm	329944 43
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 70 mm	329940 70
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 54 mm	329944 54
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 11 mm	329944 11
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 76 mm	329944 76
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 25 mm	329940 25
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 52 mm	329944 52
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 51 mm	329940 51
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 69 mm	329944 69
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 32 mm	329940 32
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 62 mm	329940 62
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 53 mm	329944 53
Spannkopf mit Querrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 10 mm	329942 10
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 39 mm	329944 39
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 30 mm	329940 30
	329944 42

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 42 mm

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 33 mm

329944 33

Spannkopf mit Querrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 9 mm

329942 9

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 42 mm

329940 42

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 68 mm

329944 68

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 32 mm

329944 32

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 23 mm

329944 23

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 17 mm

329940 17

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 67 mm

329940 67

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 49 mm

329940 49

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 77 mm

329944 77

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 70 mm

329944 70

Spannkopf weich Startbohrungs-Ø 20 mm

329946 20

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 53 mm

329940 53

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 8 mm

329940 8

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 40 mm

329940 40

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 50 mm

329940 50

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 64 mm

329940 64

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 35 mm

329944 35

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 44 mm

329940 44

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 56 mm

329940 56

Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 69 mm

329940 69

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 36 mm

329944 36

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 57 mm	329944 57
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 12 mm	329944 12
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 47 mm	329940 47
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 19 mm	329944 19
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 59 mm	329944 59
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 24 mm	329944 24
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 72 mm	329944 72
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 75 mm	329940 75
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 29 mm	329940 29
Spannkopf weich Startbohrungs-Ø 8 mm	329946 8
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 28 mm	329944 28
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 74 mm	329940 74
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 43 mm	329940 43
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 80 mm	329940 80
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 74 mm	329944 74
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 45 mm	329940 45
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 14 mm	329940 14
Spannkopf mit Querrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 8 mm	329942 8
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 45 mm	329944 45
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 46 mm	329944 46
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 79 mm	329940 79
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 46 mm	329940 46
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 15 mm	329940 15

Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 41 mm	329944 41
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 20 mm	329944 20
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 12 mm	329940 12
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 19 mm	329940 19
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 54 mm	329940 54
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 67 mm	329944 67
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 16 mm	329940 16
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 62 mm	329944 62
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 6 mm	329940 6
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 24 mm	329940 24
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 58 mm	329944 58
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 64 mm	329944 64
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (1 mm steigend) 49 mm	329944 49
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 33 mm	329940 33
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 73 mm	329940 73
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 27 mm	329940 27
Spannkopf glatt Spann-Ø (1 mm steigend) 61 mm	329940 61