

HAINBUCH**Spannstock MANOK, Spannkopf (SK): 42****Bestelldaten**

Bestellnummer	329810 42
GTIN	2050001922472
Artikelklasse	33H

Beschreibung**Ausführung:**

Stationärer Spannstock aus massivem Guss. Hohe Haltekraft, Präzision und Steifigkeit.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbar z. B. Bearbeitungszentren, Messmaschinen, Säulenbohrmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Spannschlüssel.

Hinweis:

Passende Spannköpfe siehe Nr.329910–329946.

Technische Beschreibung

Breite B	159 mm
Höhe H	124 mm
Gewicht	15 kg
Länge L	214 mm
Aufnahmegröße	42
Wiederholgenauigkeit	0,01 mm
Kopf-Ø	80 mm

Abstand Befestigungsbohrung	184 mm
Lochkreis-Ø	120 mm
Schlüsselweite	17 mm
maximale Spannkraft	80 kN
Spannbereich	4 - 42 mm
Produktart	Spannstock