



## Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-2, Außen-Ø A / Kegel: 250/6 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	310650 250/6
GTIN	4019208036755
Artikelklasse	36R

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Handbetätigte Drehfutter mit Spiraling, zentrisch spannend.
- Körper aus Guss oder Stahl.
- Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
- Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.

#### Verwendung:

Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Für Spindelköpfe DIN 55029 mit **Camlock-Stehbolzen**.

#### Norm:

**DIN 702-2.**

#### Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

#### Sonderzubehör:

**Ersatz- und Zusatzbacken** siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

**Hinweis:**

DIN 702-2 entspricht der alten Norm DIN 55027.

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110 – 313140.

Farbcode für Zubehör: Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen

Durchlass E: 76 mm

Höhe ohne Backen  $H_1$ : 83 mm

Höhe mit Backen  $H_2$ : 124 mm

Anzahl Stehbolzen: 6

Größe der Stehbolzen: 5/8–18

Schlüsselvierkant K: 12 mm

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	3000 min <sup>-1</sup>
Höhe ohne Backen $H_1$	83 mm
Außen-Ø A	250 mm
Durchlass E	76 mm
Schlüsselvierkant K	12 mm
Größe der Stehbolzen	5/8–18
Kegelgröße	6
Anzahl Stehbolzen	6
Gewicht	30 kg
Höhe mit Backen $H_2$	124 mm
Norm	DIN 702-2
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

**Zubehör**

Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 250 mm	314000 250
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314620 250
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 250 mm	314020 250

Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314420 250
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314400 250
Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 250	315000 250
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314600 250
Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 250	315200 250