

**Spannkopf glatt, SK 42, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 4,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329910 4,5
GTIN	2050001073334
Artikelklasse	33H

Beschreibung**Ausführung:**

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

Spann-Ø	4,5 mm
Profil	rund
Spannfläche	glatt
Härte	60 HR
Spannbereich	3 - 7,5 mm

Länge L	47 mm
Aufnahme	SK 42
Produktart	Spannkopf