

HAINBUCH**Spannstock MANOK, Spannkopf (SK): 52****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329810 52 |
| GTIN | 2050001922489 |
| Artikelklasse | 33H |

Beschreibung**Ausführung:**

Stationärer Spannstock aus massivem Guss. Hohe Haltekraft, Präzision und Steifigkeit.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbar z. B. Bearbeitungszentren, Messmaschinen, Säulenbohrmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Spannschlüssel.

Hinweis:

Passende Spannköpfe siehe Nr.329910–329946.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|--------|
| Höhe H | 124 mm |
| Breite B | 159 mm |
| Gewicht | 14 kg |
| Länge L | 214 mm |
| Aufnahmegröße | 52 |
| Schlüsselweite | 17 mm |
| Abstand Befestigungsbohrung | 184 mm |

| | |
|----------------------|------------|
| Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm |
| maximale Spannkraft | 90 kN |
| Lochkreis-Ø | 120 mm |
| Kopf-Ø | 80 mm |
| Spannbereich | 4 - 52 mm |
| Produktart | Spannstock |