

**Spannkopf glatt, SK 42, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 19mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329910 19     |
| GTIN          | 2050001071149 |
| Artikelklasse | 33H           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

**Verwendung:**

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

**Hinweis:**

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

**Technische Beschreibung**

|              |            |
|--------------|------------|
| Spann-Ø      | 19 mm      |
| Profil       | rund       |
| Härte        | 60 HR      |
| Spannbereich | 3 - 7,5 mm |
| Spannfläche  | glatt      |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Länge L    | 42 mm             |
| Ausführung | verkürzter Vorbau |
| Aufnahme   | SK 42             |
| Produktart | Spannkopf         |