

HAINBUCH**Spannstock MANOK, Spannkopf (SK): 65****Bestelldaten**

Bestellnummer	329810 65
GTIN	2050001922496
Artikelklasse	33H

Beschreibung**Ausführung:**

Stationärer Spannstock aus massivem Guss. Hohe Haltekraft, Präzision und Steifigkeit.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbar z. B. Bearbeitungszentren, Messmaschinen, Säulenbohrmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Spannschlüssel.

Hinweis:

Passende Spannköpfe siehe Nr.329910–329946.

Technische Beschreibung

Länge L	214 mm
Gewicht	13 kg
Höhe H	124 mm
Breite B	159 mm
Aufnahmegröße	65
Kopf-Ø	99,5 mm
Wiederholgenauigkeit	0,01 mm

Lochkreis-Ø	120 mm
Schlüsselweite	17 mm
maximale Spannkraft	105 kN
Abstand Befestigungsbohrung	184 mm
Spannbereich	4 - 65 mm
Produktart	Spannstock