

**Spannstock MANOK, Spannkopf (SK): 80****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329810 80     |
| GTIN          | 2050001922502 |
| Artikelklasse | 33H           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Stationärer Spannstock aus massivem Guss. Hohe Haltekraft, Präzision und Steifigkeit.

**Verwendung:**

Vielseitig einsetzbar z. B. Bearbeitungszentren, Messmaschinen, Säulenbohrmaschinen.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Spannschlüssel.

**Hinweis:**

Passende Spannköpfe siehe Nr.329910–329946.

**Technische Beschreibung**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Länge L                     | 264 mm  |
| Höhe H                      | 140 mm  |
| Breite B                    | 210 mm  |
| Gewicht                     | 23 kg   |
| Aufnahmegröße               | 80      |
| Wiederholgenauigkeit        | 0,01 mm |
| Abstand Befestigungsbohrung | 236 mm  |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Lochkreis-Ø         | 165 mm     |
| maximale Spannkraft | 115 kN     |
| Schlüsselweite      | 17 mm      |
| Kopf-Ø              | 115 mm     |
| Spannbereich        | 5 - 80 mm  |
| Produktart          | Spannstock |