

Garant
**Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-3, Außen-Ø A /
Kegel: 250/6mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	310750 250/6
GTIN	4045197152169
Artikelklasse	31R

Beschreibung
Ausführung:

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.**
- **Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.**
- **Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

Verwendung:

Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Für Spindelköpfe DIN 55027 mit **Stehbolzen und Bundmuttern.**

Norm:

DIN 702-3.

Lieferumfang:

1 Spanschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.
1 Satz Umkehrbacken **mit Linsenverzahnung.**

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

Hinweis:

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120 – 313140.

DIN 702-3 entspricht der alten Norm DIN 55029.
 Farbcode für Zubehör: Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
 Durchlass E: 76 mm
 Höhe ohne Backen H₁: 83 mm
 Höhe mit Backen H₂: 124 mm
 Anzahl Stehbolzen: 4
 Größe der Stehbolzen: M12
 Schlüsselvierkant K: 12 mm

Technische Beschreibung

Durchlass E	76 mm
Gewicht	28 kg
maximale Drehzahl	2700 min ⁻¹
Kegelgröße	6
Größe der Stehbolzen	M12
Anzahl Stehbolzen	4
Höhe mit Backen H ₂	124 mm
Außen-Ø A	250 mm
Höhe ohne Backen H ₁	83 mm
Schlüsselvierkant K	12 mm
Norm	DIN 702-3
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 250	315200 250
Werkstückanschlag Höhe h 15 mm	313033 15
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314620 250
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 250 mm	314000 250

Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314400 250
Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 250	315000 250
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314600 250
Werkstückanschlag, Grundmodul Höhe h 15 mm	313036 15
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 250 mm	314020 250
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250 mm	314420 250