



Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-2, Außen-Ø A / Kegel: 315/8 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	310650 315/8
GTIN	4019208036809
Artikelklasse	36R

Beschreibung

Ausführung:

- Handbetätigte Drehfutter mit Spiraling, zentrisch spannend.
- Körper aus Guss oder Stahl.
- Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
- Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Für Spindelköpfe DIN 55029 mit **Camlock-Stehbolzen**.

Norm:

DIN 702-2.

Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-2 entspricht der alten Norm DIN 55027.

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110 – 313140.

Farbcode für Zubehör: Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen

Durchlass E: 103 mm

Höhe ohne Backen H₁: 96 mm

Höhe mit Backen H₂: 142 mm

Anzahl Stehbolzen: 6

Größe der Stehbolzen: 3/4–16

Schlüsselvierkant K: 14 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Stehbolzen	6
Größe der Stehbolzen	3/4–16
Höhe mit Backen H ₂	142 mm
Gewicht	50 kg
maximale Drehzahl	2300 min ⁻¹
Kegelgröße	8
Durchlass E	103 mm
Höhe ohne Backen H ₁	96 mm
Außen-Ø A	315 mm
Schlüsselvierkant K	14 mm
Norm	DIN 702-2
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315 mm	314420 315
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 315 mm	314000 315
Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 315	315000 315

Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315 mm	314400 315
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315 mm	314600 315
Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 315	315200 315
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 315 mm	314020 315
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 315 mm	314620 315