

**Garant****Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 120, Spann-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	304328 10
GTIN	4045197468192
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

**GARANT:** Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

**Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

**Hinweis:**

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Auskräglänge A-Maß	120 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	10
Außen-Ø D	35 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 120

Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-4
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 10 mm	309900 10
--	-----------