

Garant**Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-2, Außen-Ø A / Kegel: 200/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	310670 200/6
GTIN	4045197152121
Artikelklasse	31R

Beschreibung**Ausführung:**

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiraling, zentrisch spannend.**
- **Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.**
- **Planspiraling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

Verwendung:

Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Für Spindelköpfe DIN 55029 mit **Camlock-Stehbolzen**.

Norm:

DIN 702-2.

Lieferumfang:

1 Spanschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.
1 Satz Umkehrbacken **mit Linsenverzahnung**.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

Hinweis:

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120 – 313140.

DIN 702-2 entspricht der alten Norm DIN 55027.

Farbcode für Zubehör: Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen

Durchlass E: 55 mm

Höhe ohne Backen H_1 : 74,5 mm

Höhe mit Backen H_2 : 107 mm

Anzahl Stehbolzen: 6

Größe der Stehbolzen: 5/8-18

Schlüsselvierkant K: 11 mm

Technische Beschreibung

Durchlass E	55 mm
Kegelgröße	6
Außen-Ø A	200 mm
Anzahl Stehbolzen	6
Gewicht	16,7 kg
Größe der Stehbolzen	5/8-18
maximale Drehzahl	3400 min ⁻¹
Schlüsselvierkant K	11 mm
Höhe mit Backen H_2	107 mm
Höhe ohne Backen H_1	74,5 mm
Norm	DIN 702-2
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Werkstückanschlag, Grundmodul Höhe h 15 mm	313036 15
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314620 200
Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 200	315000 200
Werkstückanschlag Höhe h 15 mm	313033 15

Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 200 mm	314020 200
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 200 mm	314000 200
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314600 200
Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 200	315200 200
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314400 200
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314420 200