

Garant**Flächenspannfutter, HSK-A 63 A = 160, Spann-Ø D1: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	304335 14
GTIN	4045197289100
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

GARANT: Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	12
Spann-Ø D ₁	14 mm
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Außen-Ø D	44 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 160
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1

Aufnahme-Norm	DIN 69882-4
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 12 mm	309900 12
--	-----------