



## Vierbacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 200 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	312000 200
GTIN	4019208025995
Artikelklasse	36R

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

#### Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Rohflansche Nr. 317000 müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Werkstoff:

Guss

#### Lieferumfang:

1 Satz = 4 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.

1 Satz = 4 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und entsprechend der Futterausführung Befestigungsschrauben oder -bolzen.

#### Sonderzubehör:

**Ersatz- und Zusatzbacken** siehe Nr. 314100 – 315300. Späneschutz siehe Nr. 312800.

#### Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.

Farbcode für Zubehör: RöhM Planspiral-Drehfutter und Backen

Durchlass E: 55 mm

Höhe ohne Backen H<sub>1</sub>: 73,5 mm

Höhe mit Backen H<sub>2</sub>: 106 mm  
 Zentrier-Ø B: 160 mm  
 Zentriertiefe C: 4 mm  
 Schlüsselvierkant K: 11 mm

## Technische Beschreibung

Zentrier-Ø B	160 mm
Zentriertiefe C	4 mm
Außen-Ø A	200 mm
Höhe ohne Backen H <sub>1</sub>	73,5 mm
Gewicht	14,6 kg
Schlüsselvierkant K	11 mm
maximale Drehzahl	3000 min <sup>-1</sup>
Durchlass E	55 mm
Höhe mit Backen H <sub>2</sub>	106 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Guss
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

## Zubehör

Aufsatzbacken-Set 4-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314430 200
Aufsatzbacken-Set 4-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314500 200
Blockbacken-Set 4-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314700 200
Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet für Futter-Typ 200 mm	314100 200
Bohrbacken-Set 4-teilig, hart für Futter-Typ 200	315100 200
Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet für Futter-Typ 200 mm	314030 200
Blockbacken-Set 4-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314630 200

